

Kloropren makaronlar ve grometler

Helsyn H

Kloropren makaronlar, otomotiv, havacılık, toplu taşıma ve savunma pazarları gibi zorlu ortamlar için idealdir.

Malzeme, yüksek düzeyde elastik olduğundan orijinal ölçüsü uygulamada %500, sürekli kullanımda %200 genişletilebilir.

Makaronu takarken harcayacağınız zaman ve güçten tasarruf etmek için HellermannTyton kloropren makaronlarıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış HellermannTyton üç ağızlı penseleri ve Hellerine yağlayıcıyı deneyin.

Özellikleri ve Yararları


- Oldukça elastik ve takılması kolay bir makarondur
- 120°C'ye kadar aralıklı sıcaklığa dayanır
- Tek ölçü ile birçok farklı çapta kabloyu kaplar
- Kesilmiş uzunluklarda mevcuttur



H kauçuk makaron çok esnek ve uygulanması kolaydır.

MALZEME	Kloropren (CR)
Çalışma Sıcaklığı	-65 °C ila +95 °C, aralıklı +120 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB
Kopma noktasına kadar uzama	Min. 500 %

RoHS




Kloropren makaron



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Et Kalınlığı (WT)	Bağlama Ø max.	Rulo Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
H12BKX100M	1,2	0,80	2,0	100 m	100 m	Siyah (BK)	35	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	3,0	100 m	100 m	Siyah (BK)	35	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	4,0	100 m	100 m	Siyah (BK)	36;39	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	6,0	100 m	100 m	Siyah (BK)	36;39	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	8,0	100 m	100 m	Siyah (BK)	36;39	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,05	9,0	100 m	100 m	Siyah (BK)	36;39	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	13,0	25 m	25 m	Siyah (BK)	37;39-40	608-01207

Önerilen Uygulama El Aletleri: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Helsyn H



Kloropren makaron



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Et Kalınlığı (WT)	Bağlama Ø max.	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
H12X20BK	1,2	0,80	2,0	20,0	1000 Adet	Siyah (BK)	35	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	3,0	20,0	1000 Adet	Siyah (BK)	35	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	4,0	25,0	1000 Adet	Siyah (BK)	36;39	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	6,0	25,0	1000 Adet	Siyah (BK)	36;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	8,0	30,0	500 Adet	Siyah (BK)	36;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,05	9,0	25,0	500 Adet	Siyah (BK)	36;39	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	13,0	30,0	250 Adet	Siyah (BK)	37;39-40	600-02198

Önerilen Uygulama El Aletleri: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.

Kloropren makaronlar ve grometler

Helsyn TH - ince cidarlı

Kloropren makaronlar, otomotiv, havacılık, toplu taşıma ve savunma endüstrileri gibi zorlu ortamlar için idealdir.

Malzeme, yüksek düzeyde elastik olduğundan orijinal ölçüsü uygulamada %500, sürekli kullanımda %200 genişletilebilir.

Makaronu takarken harcayacağınız zaman ve güçten tasarruf etmek için HellermannTyton kloropren makaronlarıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış HellermannTyton NA üç ağızlı penseleri (bkz. Bölüm 6.3) ve Hellerine yağlayıcıyı (bkz. Bölüm 2.3'ün sonu) deneyin.

Özellikleri ve Yararları

- Oldukça elastik ve takılması kolay bir makarondur
- 120°C'ye kadar aralıklı sıcaklığa dayanır
- Tek ölçü ile birçok farklı çapta kabloyu kaplar
- Kesilmiş uzunluklarda mevcuttur



H kauçuk makaron çok esnek ve uygulanması kolaydır.

MALZEME	Kloropren (CR)
Çalışma Sıcaklığı	-65 °C ila +95 °C, aralıklı +120 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB
Kopma noktasına kadar uzama	min. 500%

RoHS

