

## Fiche technique

Numéro d'article :  
309-40643

TF24-6.4/3.2



|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                    | Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine                |
| <b>Nom du produit</b>                         | TF24, flexible et transparent, sans halogène, en rouleau |
| <b>Matière</b>                                | Polyoléfine réticulée (PO-X)                             |
| <b>Couleur</b>                                | Transparent (CL)                                         |
| <b>Absorption d'eau</b>                       | 0,2 %                                                    |
| <b>Allongement à la rupture (min.)</b>        | 450 %                                                    |
| <b>Comportement à basse température</b>       | Pas de fissure                                           |
| <b>Contenu</b>                                | 75 m                                                     |
| <b>Elongation au vieillissement thermique</b> | 250 %                                                    |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                      | 0,64 mm                                                  |
| <b>Qté par</b>                                | bobine                                                   |
| <b>Rapport de rétreint</b>                    | 2:1                                                      |
| <b>Résistance à la traction</b>               | 20 MPa                                                   |
| <b>Résistance aux chocs thermiques</b>        | Pas d'égouttement, Non liquide, Pas de fissure           |
| <b>Rigidité diélectrique</b>                  | 30 kV/mm                                                 |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>              | +110 °C                                                  |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>          | De -55 °C à +135 °C                                      |
| <b>Test de choc thermique</b>                 | 4h/250°C                                                 |
| <b>Test de vieillissement thermique</b>       | 168h/175°C                                               |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                     | 6,4 mm                                                   |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>              | 3,2 mm                                                   |
| <b>Variation longitudinale</b>                | +/-5% max.                                               |

HF ✓

RoHS ✓